


MK5129



T-spår cylindergivare

MKT3028BBPKG/G/0,1M/ZH/AS



- 1 Monteringsfäste
- 2 Sensorytan



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Mått	[mm]	25 x 5 x 6,5
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	30
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	10000
Kortslutningsskyddad		ja
Överlastskydd		ja
Område		
Magnetisk känslighet	[mT]	2,8
Rörelsehastighet	[m/s]	> 10
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	< 1,5



T-spårscylindergivare

MKT3028BBPKG/G/0,1M/ZH/AS

Repeternoggrannhet	[mm]	< 0,2
--------------------	------	-------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 65; IP 67
----------------	--------------

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	3694
-----------------------------------	------

UL godkännande	Godkännandennummer UL	C003
----------------	-----------------------	------

Mekaniska data

Vikt	[g]	9,9
------	-----	-----

Montering	inbyggbar
-----------	-----------

Monteringstyp	fästklämma med kombinerad spår-/insexskalle, nyckelvidd 0,9
---------------	---

Cylindertyp	T-spårscylindrar
-------------	------------------

Mått	[mm]	25 x 5 x 6,5
------	------	--------------

Material	kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål
----------	---

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	gummihållare: 1
	kabelklämma: 1

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,1 m, PUR

Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning





T-spårcylindergivare

MKT3028BBPKG/G/0,1M/ZH/AS

Anslutning

