


MK5142



T-spår cylindergivare

MKT3038BBPKG/G/2,0M/ZH/US



- 1 Monteringsfäste
- 2 Sensorytan
- 3 illustration (exempel)



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Mått	[mm]	25 x 5 x 6,5
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i	[ms]	30
tillslagsfördröjning		
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid	[V]	2,5
kopplingsutgång DC		
Permanent belastningsström i	[mA]	100
kopplingsutgången DC		
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	10000
Kortslutningsskyddad		ja
Överlastskydd		ja
Område		
Magnetisk känslighet	[mT]	3,8
Rörelsehastighet	[m/s]	> 10



T-spårscylindergivare

MKT3038BBPKG/G/2,0M/ZH/US

Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	< 1,5
Repeternoggrannhet	[mm]	< 0,2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		3694
UL godkännande	Godkännandennummer UL	C003
Mekaniska data		
Vikt	[g]	40
Montering		inbyggbar
Monteringstyp		fästklämma med kombinerad spår-/insexskalle, nyckelvidd 0,9
Cylindertyp		T-spårscylindrar
Mått	[mm]	25 x 5 x 6,5
Material		kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		gummihållare: 1
		kabelklämma: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 2 m, PUR		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: räfflad mutter, roterbar		

MK5142



T-spår cylindergivare

MKT3038BBPKG/G/2,0M/ZH/US

Anslutning

