




T-spår cylindergivare

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Utgående artikel

Alternativartiklar: MK5139

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Monteringsfäste
2 Sensorytan



Produktgenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	25 x 5 x 6,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	30

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	6000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja



T-spårscylindergivare

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Område		
Magnetisk känslighet	[mT]	2
Rörelsehastighet	[m/s]	> 10
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	1
Repeternoggrannhet	[mm]	< 0,2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		2064
Mekaniska data		
Vikt	[g]	77,4
Montering		inbyggbar
Monteringstyp		fästklämma med kombinerad spår-/insexskalle, nyckelvidd 0,9
Cylindertyp		T-spårscylindrar
Mått	[mm]	25 x 5 x 6,5
Material		kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		gummihållare: 1
		kabelklämma: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 5 m, PVC		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: sexkantmutter, roterbar		
		

MK5174



T-spår cylindergivare

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Anslutning

