


C-slotcylindergivare

MKC3028-ANKG/G/0,3M/ZH/AS



- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Monteringsfäste |
| 2 | Sensorytan |



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	30

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet	[mT]	2,8
Rörelsehastighet	[m/s]	> 10

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres	[mm]	1,5
Repeternoggrannhet	[mm]	< 0,2



C-slotcylindergivare

MKC3028-ANKG/G/0,3M/ZH/AS

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		3694
UL godkännande	Godkännandennummer UL	C008
Mekaniska data		
Vikt	[g]	9,7
Montering		ej inbyggbar
Cylindertyp		C-spår cylinder
Mått	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Material		kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,3 m, PUR		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning		



Anslutning

