


MK5350



C-slotcylindergivare

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X



- 1 givare 1
- 2 givare 2
- 3 Sensorytan
- 4 Monteringsfäste



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Mått	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i	[ms]	30
tillslagsfördröjning		
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid	[V]	2,5
kopplingsutgång DC		
Permanent belastningsström i	[mA]	100
kopplingsutgången DC		
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	5000
Kortslutningsskyddad		ja
Överlastskydd		ja
Område		
Magnetisk känslighet	[mT]	2
Rörelsehastighet	[m/s]	> 10



C-slotcylindergivare

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	1
Repeternoggrannhet	[mm]	< 0,2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Vikt	[g]	14,9
Montering		inbyggbar
Cylindertyp		C-spår cylinder
Mått	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Material		kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 0,24
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,3 m, PUR		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: räfflad mutter, roterbar		
		

C-slotcylindergivare

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

Anslutning



- 1: givare 1
2: givare 2