




C-slotcylindergivare

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Monteringsfäste
- 2 Sensorytan



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Mått	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i	[ms]	30
tillslagsfördröjning		
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid	[V]	2,5
kopplingsutgång DC		
Permanent belastningsström i	[mA]	100
kopplingsutgången DC		
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	10000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Magnetisk känslighet	[mT]	2,8
Rörelsehastighet	[m/s]	> 10



C-slotcylindergivare

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	1,5
Repeternoggrannhet	[mm]	< 0,2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
UL godkännande	Godkännandenummer UL	C008
Mekaniska data		
Vikt	[g]	14,6
Montering		ej inbyggbar
Cylindertyp		C-spår cylinder
Mått	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Material		kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål; skyddsslang: PTFE
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,3 m, PUR; skyddsslang		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning		

C-slotcylindergivare

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Anslutning

