




Induktiv NAMUR-dubbelgivare för ventilställdon

IND2004DN/BS-200-K/PA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NAMUR
Utgångsfunktion	2 x brytande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	40 x 26 x 49

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning på I/O box för Profibus PA Bürkert typ 8642-0x
Nominell spänning DC [V]	6,5; (270Ω)
Strömförbrukning [mA]	< 1; (avaktiverad; ledande: > 2,2)
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	1

Utgångar

Elektriskt utförande	NAMUR
Utgångsfunktion	2 x brytande
Max. kabelmotstånd [Ω]	50
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000

Område

Avkänningsavstånd [mm]	4
------------------------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Godkännande	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Säkerhetsklassificering

Max. egenkapacitans [nF]	150
--------------------------	-----



Induktiv NAMUR-dubbelgivare för ventilställdon

IND2004DN/BS-200-K/PA

Max. egeninduktans	[μH]	190
--------------------	------	-----

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	40 x 26 x 49
Material		PBT

Anmärkning


Anmärkning	Observera:
	Normal spänning är inte i enlighet med NAMUR EN50227
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M18; kodning: A



Anslutning



- 1 = ansluts till NAMUR-förstärkare
- 1-4: Out 1
- 2-3: Out 2