


O2D926



Extern belysning

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US



1 LED



Produktegenskaper

Typ av ljus

Vitt ljus

Applikation

Upplyst fält [mm]

10 x 150

Utförande

stavar

Drift typ

hög ljusintensitet (pulsad, permanent användning endast med kylning); normal ljusintensitet (permanent användning)

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]
---------------------	-----

24 DC

Strömförbrukning	[mA]
------------------	------

Användningsätt "permanent drift": 265; användarläge "hög ljusintensitet": 475

Typ av ljus

Vitt ljus



Extern belysning

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Färgtemperatur	[K]	5600
----------------	-----	------

Ingångar

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...55
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 65
Överhettningsskydd		ja; (avaktivering vid 65...75 °C)

Godkännanden / tester

Fotobiologisk säkerhet	befriad grupp; (DIN EN 62471:2008)
------------------------	------------------------------------

Mekaniska data

Vikt	[g]	220,5
Mått	[mm]	200 x 13 x 18
Material		Aluminium svart eloxerad
Material lins		Glas

Displayer / manöverelement

Display	Ljusstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Övertemperatur	1 x LED, röd

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, svart; 4 x 0,34 mm²


Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Extern belysning

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Anslutning



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 4 | Trigger |
| 2 | användarläge "hög ljusintensitet" |