


Extern belysning

Dome Light 80 CY RD/ US



- 1 LED-segment
- 2 Tryckknapp Segment
- 3 Tryckknapp Colour
- 4 LED Funktionsstatus



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus; cyanljus
-------------	---------------------

Applikation

Upplyst fält [mm]	80 x 80
Utförande	Kupol
Drift typ	normal ljusintensitet (permanent användning); hög ljusintensitet (pulsad)

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	24 DC
Strömförbrukning [mA]	Användningsätt "permanent drift": 375; användarläge "hög ljusintensitet": 2130
Skyddsklass	III; (PELV)
Typ av ljus	rött ljus; cyanljus

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 1
-----------------------	----------------------------

Ingångar

Trigger	24 V PNP/NPN; extern
Antal kopplingsingångar	1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...40
---------------------------	----------



Extern belysning

Dome Light 80 CY RD/ US

Lagringstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester

Fotobiologisk säkerhet	riskgrupp 1; (DIN EN 62471)
------------------------	-----------------------------

Mekaniska data

Vikt	[g]	512,05
Mått	[mm]	193 x 136 x 75
Material		kapsling: Aluminium svart eloxerad; Hylsa: ABS
Åtdragningsmoment	[Nm]	0,5...1,5

Displayer / manöverelement


Display	drift	1 x LED, grön
	användarläge "hög ljusintensitet"	1 x LED, röd
	LED-segment	1 x LED, vit

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Parameterinställning


Anslutning: M12; kodning: A



1:	användarläge "hög ljusintensitet"
2:	färg 2
3:	GND
4:	LED-segment 1
5:	LED-segment 2
6:	LED-segment 3
7:	LED-segment 4
8:	avaktiveringsknappar

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: M12; kodning: A



1:	U+
2:	triggeringång NPN
3:	GND
4:	triggeringång PNP
5:	dimmer