


Extern belysning

Dome Light 130 CY RD/ US



- 1 LED-segment
- 2 Tryckknapp Segment
- 3 Tryckknapp Colour
- 4 LED Funktionsstatus



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus; cyanljus
-------------	---------------------

Applikation

Upplyst fält [mm]	130 x 130
Utförande	Kupol
Drift typ	normal ljusintensitet (permanent användning); hög ljusintensitet (pulsad)

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	24 DC
Strömförbrukning [mA]	Användningsätt "permanent drift": 460; användarläge "hög ljusintensitet": 3420
Skyddsklass	III; (PELV)
Typ av ljus	rött ljus; cyanljus

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 1
-----------------------	----------------------------

Ingångar

Trigger	24 V PNP/NPN; extern
---------	----------------------



Extern belysning

Dome Light 130 CY RD/ US

Antal kopplingsingångar	1
-------------------------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...40
Lagringstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester

Fotobiologisk säkerhet	riskgrupp 1; (DIN EN 62471)
------------------------	-----------------------------

Mekaniska data

Vikt	[g]	817,35
Mått	[mm]	256,8 x 197 x 106,7
Material		kapsling: Aluminium svart eloxerad; Hylsa: ABS
Åtdragningsmoment	[Nm]	0,5...1,5

Displayer / manöverelement


Display	drift	1 x LED, grön
	användarläge "hög ljusintensitet"	1 x LED, röd
	LED-segment	1 x LED, vit

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Parameterinställning

Anslutning: M12; kodning: A



1:	användarläge "hög ljusintensitet"
2:	färg 2
3:	GND
4:	LED-segment 1
5:	LED-segment 2
6:	LED-segment 3
7:	LED-segment 4
8:	avaktiveringsknappar




Extern belysning

Dome Light 130 CY RD/ US

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: M12; kodning: A



1:	U+
2:	triggeringång NPN
3:	GND
4:	triggeringång PNP
5:	dimmer