


Extern belysning

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Produkttegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
-------------	-----------

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Upplyst fält [mm]	50 x 50
Utförande	bakgrundsbelysning
Drift typ	Permanent ljus eller pulsdrift

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-10...10
Anslutningsspänning [V]	24 DC
Strömförbrukning [mA]	< 205
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	617

Ingångar

Trigger	5...24 V
---------	----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...50
Kapslingsklass	IP 54



Extern belysning

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Överhettningsskydd	ja; (> 50 °C)
--------------------	---------------

Godkännanden / tester

Fotobiologisk säkerhet	befriad grupp; (EN 62471)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	308

Mekaniska data

Vikt [g]	264,4
Mått [mm]	105 x 81 x 9,8
Material	Aluminium
Material lins	Glas

Displayer / manöverelement

Display	Ljusstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Övertemperatur / överbelastning	1 x LED, röd

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------


Elektrisk anslutning

kabel: 0,30 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning



1	L +
3	L -
4	Trigger
	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå