


Extern belysning

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US



Produkttegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
-------------	----------------

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Upplyst fält [mm]	50 x 50
Utförande	bakgrundsbelysning
Drift typ	Permanent ljus eller pulsdrift

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-10...10
Anslutningsspänning [V]	24 DC
Strömförbrukning [mA]	< 325
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	875

Ingångar

Trigger	5...24 V
---------	----------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...50
Kapslingsklass	IP 54

O2D943



Extern belysning

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Överhettningsskydd

ja; (> 50 °C)

Godkännanden / tester

Fotobiologisk säkerhet

befriad grupp; (EN 62471)

MTTF (Mean Time To Failure) [års]

309

Mekaniska data

Vikt [g]

264,4

Mått [mm]

105 x 81 x 9,8

Material

Aluminium

Material lins

Glas

Displayer / manöverelement

Display

Ljusstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

Övertemperatur / överbelastning

1 x LED, röd

Anmärkning

Förpackning

1 antal


Elektrisk anslutning

kabel: 0,30 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning



- 1 L +
3 L -
4 Trigger

Ledarfärger :

- BK = svart
BN = brun
BU = blå