


O2D945



Extern belysning

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US



Produkttegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
-------------	----------------

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Upplyst fält [mm]	100 x 100
Utförande	bakgrundsbelysning
Drift typ	Permanent ljus eller pulsdrift

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-10...10
Anslutningsspänning [V]	24 DC
Strömförbrukning [mA]	< 620
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	875



Extern belysning

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Ingångar		
Trigger		5...24 V
Utgångar		
Överlastskydd		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklass		IP 54
Överhettningsskydd		ja; (> 50 °C)
Godkännanden / tester		
Fotobiologisk säkerhet		befriad grupp; (EN 62471)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		293
Mekaniska data		
Vikt	[g]	448,4
Mått	[mm]	155 x 133 x 9,8
Material		Aluminium
Material lins		Glas
Displayer / manöverelement		
Display	Ljusstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Övertemperatur / överbelastning	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,3 m, PUR		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad		


O2D945



Extern belysning

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Anslutning



1	L +
3	L -
4	Trigger
Ledarfärger :	
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå