




Envägsavkännande givare sändare

OAS-000A



- 1 Hylsa
en sändardiod i övre och undre lins



Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Max. effektförbrukning	[VA]	3,5
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880
Utgångar		
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej
Område		
Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 50
Inställbart område		nej



Envägsavkännande givare sändare

OAS-000A

Max. ljuspunktsdiameter [mm]	1500
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	393	

Mekaniska data	
Vikt [g]	278
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	90 x 30 x 70
Material	PPO modifierad
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön

Tillbehör	
Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20514
	skruvmejsel

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelförskruvning: M16 X 1,5	
Anslutning	

