


Envägsavkännande givare sändare

OAS-000A/LS500L/25M



1 switchväljare och potentiometer under skyddet

Produktegenskaper

Hölje rektangulär

Applikation

Funktionsprincip Envägsavkännande givare

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Max. effektförbrukning	[VA]	3,5
Skyddsklass		II

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd	[m] 25
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C] -25...60
Kapslingsklass	IP 65



Envägsavkännande givare sändare

OAS-OOOA/LS500L/25M

Mekaniska data

Vikt	[g]	335,658
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	90 x 30 x 70
Material		PBT
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, röd
---------	-------	--------------

Tillbehör


Ingående delar	Vinkelfäste
	skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A



Anslutning

