


Envägsavkännande givare mottagare

OAE-FPKG/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 switchväljare och potentiometer under skyddet
mottagardiod i övre del av optik

Produktegenskaper

Hölje	rektangulär
-------	-------------

Applikation

Speciella egenskaper	Funktionskontrollutgång
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 50
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Funktionskontrollutgång	ja
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250



Envägsavkännande givare mottagare

OAE-FPKG/US

Max. strömbelastning i dubbelt ugångsläge	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	300
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Område

Sändare / mottagare		mottagare
Räckvidd	[m]	< 50
Inställbart område		ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	90 x 30 x 70
Material		PPO modifierad
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Tillbehör

Ingående delar		Vinkelfäste
		skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning


Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Envägsavkännande givare mottagare

OAE-FPKG/US

Anslutning



2

Funktionskontrollutgång