



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5S500

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktgenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 30
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 20
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	670
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd



Envägsavkännande givare sändare

OCS-OOKG/US-100

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...60
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	49 x 15 x 42
Material		formgjuten zink
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

