


Envägsavkännande givare mottagare

OGE-DBOW/LS/CUBE

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär med M18-gänga

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC
Skyddsklass		II; (double insulated)
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	633

Utgångar

Utgångsfunktion		mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	8
Minsta lastström	[mA]	5
Max. läckström	[mA]	1,7
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	30
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej

Område

Sändare / mottagare		mottagare
Räckvidd	[m]	< 20



Envägsavkännande givare mottagare

OGE-DBOW/LS/CUBE

Inställbart område	nej
--------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
---------------------------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emission	Klass B

Mekaniska data

Vikt [g]	61
----------	----

Hölje	rektangulär med M18-gänga
-------	---------------------------

Mått [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
-----------	--------------------

Gängbeteckning	M18 x 1
----------------	---------

Material	formgjuten zink; PEI
----------	----------------------

Material lins	PMMA
---------------	------

Linsjustering	sidomonterad optik
---------------	--------------------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Elektrisk anslutning

Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
--------------------	--

Tillbehör

Ingående delar	låsmutter: 1
----------------	--------------

Anmärkning

Anmärkning	Anslut inte utan belastning.
------------	------------------------------

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning


Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C



Envägsavkännande givare mottagare

OGE-DBOW/LS/CUBE


Anslutning



Hänvisning : miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb

diagram och grafer

Driftreservkurvor



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor