



Envägsavkännande givare sändare

OGS-000W/LS/CUBE

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär med M18-gänga

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...60
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC
Strömförbrukning	[mA]	< 5
Skyddsklass		II; (double insulated)
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	633

Område

Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 20
Inställbart område		nej
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	800
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emission	Klass B



Envägsavkännande givare sändare

OGS-000W/LS/CUBE

Mekaniska data		
Vikt	[g]	59,5
Hölje		rektangulär med M18-gänga
Mått	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		formgjuten zink; PEI
Material lins		PMMA
Linsjusterting		sidomonterad optik

Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön

Elektrisk anslutning	
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb

Tillbehör	
Ingående delar	låsmutter: 1


Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
----------------------	--

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C



Anslutning

Hänvisning : miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb