




Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/6M



Produktgenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Kapsling	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 20
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktdiameter [mm]	800
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	755

Mekaniska data


Vikt [g]	245,8
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Gångbeteckning	M18 x 1
Material	kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM



Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/6M

Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
BU = brun
 blå



diagram och grafer

Driftreservskurvor

