


Envägsavkännande givare mottagare

OEE-V/10M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OE0002

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!


Produktgenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Kapsling	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010
Skyddsklass	III
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67



Envägsavkännande givare mottagare

OEE-V/10M

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		49633

Mekaniska data

Vikt [g]	0,126
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M8 x 1
Gångbeteckning	M8 x 1
Material	Mässing förnicklad

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm²

Anslutning



WH =
screen =

Ledarfärger :
vit
Skärm