


Envägsavkännande givare sändare

OFS-00KG



Produktgenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Kapsling	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 20
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 4
Max. ljuspunktdiameter [mm]	700
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1597

Mekaniska data


Vikt [g]	72,3
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 60
Gängbeteckning	M12 x 1



Envägsavkännande givare sändare

OFS-00KG

Material	Mässing förnicklad	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
BU = brun
 blå