

## Envägsavkännande givare sändare

OFS-OOKG/10M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OF5018

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Produktegenskaper

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Typ av ljus | infrarött ljus    |
| Hölje       | gäingat utförande |

## Applikation

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
|------------------|-------------------------|

## Elektriska data

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC     |
| Strömförbrukning [mA]   | < 20           |
| Skyddsklass             | II             |
| Polaritetsskyddad       | ja             |
| Typ av ljus             | infrarött ljus |

## Utgångar

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Kortslutningsskyddad      | ja         |
| Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
| Överlastskydd             | ja         |

## Område

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Sändare / mottagare                     | sändare              |
| Räckvidd [m]                            | < 4                  |
| Max. ljuspunktsdiameter [mm]            | 700                  |
| Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |

## Driftförhållanden

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
| Kapslingsklass            | IP 67    |

## Godkännanden / tester

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Mekaniska data


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Vikt [g]       | 237               |
| Hölje          | gäingat utförande |
| Mått [mm]      | M12 x 1 / L = 60  |
| Gängbeteckning | M12 x 1           |



## Envägsavkännande givare sändare

OFS-00KG/10M

|                                |                    |               |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Material                       | Mässing förnicklad |               |
| Material lins                  | PMMA               |               |
| Displayer / manöverelement     |                    |               |
| Display                        | drift              | 1 x LED, grön |
| Tillbehör                      |                    |               |
| Ingående delar                 | låsmuttrar: 2      |               |
| Anmärkning                     |                    |               |
| Förpackning                    | 1 antal            |               |
| Elektrisk anslutning           |                    |               |
| kabel: 10 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |                    |               |
| Anslutning                     |                    |               |



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Ledarfärger : |
| BU = | brun          |
|      | blå           |