




Envägsavkännande givare sändare

OGS-000A



1 Knapp utan funktion



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Kapsling	gätagat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Strömförbrukning	[mA]	< 5
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 15
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	2000
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester


EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1662



Envägsavkännande givare sändare

OGS-000A

Mekaniska data		
Vikt	[g]	120,9
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 78,5
Gångbeteckning		M18 x 1
Material		PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 blå