




Envägsavkännande givare sändare

OGS-000A/LS-100-AK



1 Knapp utan funktion



Produktegenskaper			
Typ av ljus		infrarött ljus	
Kapsling		gångat utförande	
Applikation			
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare	
Elektriska data			
Frekvens AC	[Hz]	47...63	
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC	
Strömförbrukning	[mA]	< 5	
Skyddsklass		II	
Typ av ljus		infrarött ljus	
Våglängd	[nm]	880	
Utgångar			
Kortslutningsskyddad		nej	
Överlastskydd		nej	
Område			
Sändare / mottagare		sändare	
Räckvidd	[m]	< 15	
Inställbart område		nej	
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	2000	
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		°C	-25...80
Kapslingsklass			IP 67
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1662	



Envägsavkännande givare sändare

OGS-000A/LS-100-AK

Mekaniska data

Vikt	[g]	38
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Gångbeteckning		M18 x 1
Material		PBT
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C



Anslutning

