

Reflexavkännande fotocell

OGPLFPKG/B4/V4A/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OGP700 eller OGP701

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Tryckknapp

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Laserskyddsklass	2
Hölje	gängat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 30; (drift; \$Einstellung: < 50 mA)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	675
Typ. Livslängd	[h]	50000

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V]	3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja



Reflexavkännande fotocell

OGPLFPKG/B4/V4A/US-100

Typ av kortslutningsskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Räckvidd	[m]	0,2...4; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område		ja
Diameter på minsta avkänningsbara objekt	[mm]	1,5
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	7
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Laserskyddsklass		2
Hänvisning till laser	Varning:	Laserljus
	pulsutförande:	<= 2,2 mW
	Våglängd:	675 nm
	Frekvens:	2,2 kHz
	Pulslängd:	24 µs
	Titta ej i laserstrålen.	
	Undvik att exponeras av laserljuset.	
	Laserklass:	2
		EN 60825-1
Mekaniska data		
Hölje		gängat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Reflexavkännande fotocell



OGPLFPKG/B4/V4A/US-100

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning



2

Funktionskontrollutgång



Reflexavkännande fotocell

OGPLFPKG/B4/V4A/US-100

diagram och grafer

Driftreservskurvor

