


**Envägsavkännande givare sändare**

OGS-00KG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OG5095

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Tryckknapp

## Produktegenskaper

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Typ av ljus | infrarött ljus   |
| Hölje       | gängat utförande |

## Applikation

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
|------------------|-------------------------|

## Elektriska data

|                     |      |                |
|---------------------|------|----------------|
| Anslutningsspänning | [V]  | 10...36 DC     |
| Strömförbrukning    | [mA] | < 17           |
| Skyddsklass         |      | II             |
| Polaritetsskyddad   |      | ja             |
| Typ av ljus         |      | infrarött ljus |
| Våglängd            | [nm] | 880            |

## Utgångar

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Kortslutningsskyddad      | ja         |
| Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
| Överlastskydd             | ja         |

## Område

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Sändare / mottagare | sändare |
| Räckvidd [m]        | < 15    |
| Inställbart område  | nej     |

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...80 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

## Godkännanden / tester

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 60947-5-2 |  |
|-----|--------------|--|



## Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/US-100

## Mekaniska data

|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| Hölje          | gängat utförande |  |
| Mått [mm]      | M18 x 1 / L = 72 |  |
| Gängbeteckning | M18 x 1          |  |
| Material       | PBT              |  |
| Material lins  | PMMA             |  |

## Displayer / manöverelement

|         |       |               |
|---------|-------|---------------|
| Display | drift | 1 x LED, grön |
|---------|-------|---------------|

## Tillbehör

|                |               |
|----------------|---------------|
| Ingående delar | låsmuttrar: 2 |
|----------------|---------------|

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



## Anslutning

