



Envägsavkännande givare sändare

OGS-OOKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OG5129

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktgenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gängt utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 17
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 12
Inställbart område	nej

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Envägsavkännande givare sändare

OGS-OOKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Hölje	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1
Gångbeteckning	M18 x 1
Material	PBT
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

