


OGP-FPKG/B1/V4A/6M

Alternativartiklar: OGP302 eller OGP303

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!





Reflexavkännande fotocell

OGP-FPKG/B1/V4A/6M

Max. ljuspunktsdiameter [mm]	262
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 63
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------



Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



Ledarfärger :

BN = brun
 BU = blå
 BK = svart



Reflexavkännande fotocell

OGP-FPKG/B1/V4A/6M

diagram och grafer

Driftreservskurvor

