


Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/V4A/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OGS300

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gängat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 17
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Område

Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 15
Inställbart område		nej
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	2000
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 68; IP 69K



Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/V4A/US-100

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	gängat utförande	
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 60,5	
Gängbeteckning	M18 x 1	
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT	
Material lins	PMMA	

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

