


OG5129



Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/US/90°



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	< 19
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 9
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	3000
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 68

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1714	

Mekaniska data

Vikt [g]	58
----------	----



Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/US/90°

Hölje		gängat utförande
Mått [mm]		M18 x 1 / L = 59,3
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		rostfritt stål; ABS
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar		Muttrar: 2
		låsbrickor: 2

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

