


Envägsavkännande givare sändare

OHS-00KG/2M

Utgående artikel

Alternativartiklar: O8S200

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 20
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660
Typ. Livslängd [h]	75000
Referenstemperatur för "service life" [°C]	25

Utgångar

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 1,2
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	10
Ljuspunktens dimensioner refererar till	Räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...50
Kapslingsklass	IP 67



Envägsavkännande givare sändare

OHS-00KG/2M

Godkännanden / tester

EMC

EN 60947-5-2

Mekaniska data

Vikt	[g]	26,8
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Material		ABS
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik

Anmärkning


Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,09 mm²

Anslutning



BN = Ledarfärger :
BU = brun
 blå