


## Envägsavkännande givare sändare

OHS-00KG/0,20M/AS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O8S202

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Produktegenskaper

|             |             |
|-------------|-------------|
| Typ av ljus | rött ljus   |
| Hölje       | rektangulär |

## Applikation

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
|------------------|-------------------------|

## Elektriska data

|                                       |      |            |
|---------------------------------------|------|------------|
| Anslutningsspänning                   | [V]  | 10...30 DC |
| Strömförbrukning                      | [mA] | < 20       |
| Skyddsklass                           |      | III        |
| Polaritetsskyddad                     |      | ja         |
| Typ av ljus                           |      | rött ljus  |
| Våglängd                              | [nm] | 660        |
| Typ. Livslängd                        | [h]  | 75000      |
| Referenstemperatur för "service life" | [°C] | 25         |

## Utgångar

|               |    |
|---------------|----|
| Överlastskydd | ja |
|---------------|----|

## Område

|                                         |      |          |
|-----------------------------------------|------|----------|
| Sändare / mottagare                     |      | sändare  |
| Räckvidd                                | [m]  | < 1,2    |
| Max. ljuspunktsdiameter                 | [mm] | 10       |
| Ljuspunktens dimensioner refererar till |      | Räckvidd |

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -20...50 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |



## Envägsavkännande givare sändare

OHS-00KG/0,20M/AS

## Godkännanden / tester

EMC

EN 60947-5-2

## Mekaniska data

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| Vikt          | [g]  | 15,4               |
| Hölje         |      | rektangulär        |
| Mått          | [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5  |
| Material      |      | ABS                |
| Material lins |      | PMMA               |
| Linsjustering |      | sidomonterad optik |

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

## Elektrisk anslutning

kabel: 0,2 m, PVC

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



## Anslutning

