

Envägsavkännande givare mottagare

OHE-DPKG/0,20M/AS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O8E202

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	50
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	200
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 1,2
Inställbart område	nej



Envägsavkännande givare mottagare

OHE-DPKG/0,20M/AS

Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	< 2,5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...50
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	14,8
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Material		ABS
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Osäkert område	1 x LED, gul blinkar
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,2 m, PVC		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A		
		

Anslutning

