



Envägsavkännande givare sändare

OJS-00KG/FO



1 Knapp utan funktion



Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 19
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660
Utgångar		
Överlastskydd		ja
Område		
Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 10
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	1000



Envägsavkännande givare sändare

OJS-00KG/FO

Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
---	----------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1773

Mekaniska data

Vikt [g]	71,5
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	35 x 24 x 11
Material	kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS
Material lins	Glas
Linsjustering	Frontmonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar	Monteringssockel, standard: 1, E20964
	monteringskruvar: 2 x M3 x 16
	fjäderbricka: 2
	Muttrar: 2


Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Anslutning



BN = Ledarfärger : brun
BU = blå