




Envägsavkännande givare sändare

OJS-00KG/FO/AS



1 Knapp utan funktion



Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...30 DC
Strömförbrukning [mA]		< 19
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd [nm]		880
Utgångar		
Överlastskydd		ja
Område		
Sändare / mottagare		sändare



Envägsavkännande givare sändare

OJS-00KG/FO/AS

Räckvidd	[m]	< 5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1759
Mekaniska data		
Vikt	[g]	26,6
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	35 x 24 x 11
Material		kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS
Material lins		Glas
Linsjustering		Frontmonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringssockel, standard: 1, E20964
		monteringsskruvar: 2 x M3 x 16
		fjäderbricka: 2
		Muttrar: 2
Anmärkning		
Anmärkning		Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M8; kodning: A





Envägsavkännande givare sändare

OJS-00KG/FO/AS

Anslutning

