


Envägsavkännande givare sändare

OJS-00KG/SO

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Knapp utan funktion

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 19
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
---------------------	---------



Envägsavkännande givare sändare

OJS-00KG/SO

Räckvidd	[m]	< 10
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	1000
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	35 x 11 x 24
Material		kapsling: ABS; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS
Material lins		Glas
Linsjustering		sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar		monteringsskruvar: 2
		fjäderbricka: 2
		Muttrar: 2


Anmärkning

Anmärkning		Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Anslutning



Ledarfärger :
 BN = brun
 BU = blå