


## Förstärkare för fiberoptik

OKF-FPKG/10M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OK5008

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Produktegenskaper

|             |             |
|-------------|-------------|
| Typ av ljus | rött ljus   |
| Hölje       | rektangulär |

## Elektriska data

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...50 DC     |
| Strömförbrukning [mA]   | < 30; ((24 V)) |
| Skyddsklass             | III            |
| Polaritetsskyddad       | ja             |
| Typ av ljus             | rött ljus      |
| Våglängd [nm]           | 660            |

## Utgångar

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elektriskt utförande                                   | PNP                                  |
| Utgångsfunktion                                        | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 2,5                                  |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250                                  |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                              | 120                                  |
| Kortslutningsskyddad                                   | ja                                   |
| Typ av kortslutningsskydd                              | pulserande                           |
| Överlastskydd                                          | ja                                   |

## Område



|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Räckvidd [m]       | 0...0,12; (Envägsavkännande givare) |
| Räckvidd [mm]      | 0...40; (Direktavkännande fotocell) |
| Inställbart område | ja                                  |



## Förstärkare för fiberoptik

OKF-FPKG/10M

| Driftförhållanden                          |               |                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Omgivningstemperatur                       | [°C]          | -25...60                                                                  |
| Kapslingsklass                             |               | IP 65                                                                     |
| Godkännanden / tester                      |               |                                                                           |
| EMC                                        | EN 60947-5-2  |                                                                           |
|                                            | EN 55011      | Klass B                                                                   |
| MTTF (Mean Time To Failure) [års]          |               | 529                                                                       |
| Mekaniska data                             |               |                                                                           |
| Hölje                                      |               | rektangulär                                                               |
| Mått                                       | [mm]          | 50 x 19 x 35                                                              |
| Material                                   |               | PPO modifierad                                                            |
| Linsjustering                              |               | sidomonterad optik                                                        |
| Displayer / manöverelement                 |               |                                                                           |
| Display                                    | Utgångsstatus | 1 x LED, gul                                                              |
| Tillbehör                                  |               |                                                                           |
| Ingående delar                             |               | skruvmejsel                                                               |
|                                            |               | monteringsskruvar: 2 x M4 x 25                                            |
|                                            |               | packningar: 2                                                             |
|                                            |               | fjäderbricka: 2                                                           |
|                                            |               | Muttrar: 2                                                                |
| Anmärkning                                 |               |                                                                           |
| Anmärkning                                 |               | ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik   |
|                                            |               | motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik               |
|                                            |               | mörkerkopplad motsvarar slutande funktion för envägsavkännande fiberoptik |
|                                            |               | motsvarar brytande funktion för direktavkännande fiberoptik               |
| Förpackning                                |               | 1 antal                                                                   |
| Elektrisk anslutning                       |               |                                                                           |
| kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> |               |                                                                           |
| Anslutning                                 |               |                                                                           |



Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart

WH = vit