




Envägsavkännande givare sändare

OLS-000A



1 Knapp utan funktion



Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Max. effektförbrukning	[VA]	4
Skyddsklass		II
Polaritetssäker		nej
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880
Utgångar		
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej
Område		
Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 25
Inställbart område		nej
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	2500
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd



Envägsavkännande givare sändare

OLS-000A

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	316
Mekaniska data		
Vikt	[g]	163,5
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 27 x 62
Material		PA; PBT
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm ² ; Mantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelförskruvning: M16 X 1,5		
Anslutning		

