


Envägsavkännande givare sändare

OLS-00KG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5S500 + E21122

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Knapp utan funktion

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 22
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Överspänningsskydd	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 25
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	2500



Envägsavkännande givare sändare

OLS-00KG/US-100

Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
--	----------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 27 x 62
Material		PA; PBT
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

