



Envägsavkännande givare sändare

OLS-00KG/LS-400

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: O5S500 + E21122

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 22
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Överspänningsskydd		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 25
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	2000
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

OL5040



Envägsavkännande givare sändare

OLS-00KG/LS-400

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 27 x 62
Material		PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x 7/8"		