


Envägsavkännande givare sändare

OMS-OOKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Mottagardiod i undre del av optik
sändardiod i övredel av optik



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 80
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 50
Inställbart område	nej



Envägsavkännande givare sändare

OMS-00KG/US-100

Max. ljuspunktsdiameter [mm]	320
Ljuspunktens dimensioner refererar till	Räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...40
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Mekaniska data

Vikt [g]	68,039
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	73 x 45 x 49
Material	ABS glasfiberförstärkt
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement


Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Aluminium, färglöst eloxerat



Anslutning

