




Förstärkare för fiberoptik

OO5-FPKG/M16/GL6



1 Monteras på DIN-skena



Produktgenskaper	
Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär
Applikation	
Speciella egenskaper	Funktionskontrollutgång
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	12...36 DC
Strömförbrukning [mA]	50; ((24 V))
Max. effektförbrukning [VA]	1,2
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	630
Utgångar	
Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)



Förstärkare för fiberoptik

OOF-FPKG/M16/GL6

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2
Funktionskontrollutgång		ja
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången	[mA]	200
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1000
Hänvisning till kopplingsfrekvens	[Hz]	typ
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Tidsfunktion	[s]	0,001...0,1

Område

Räckvidd	[m]	< 0,4; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd	[mm]	0...200; (Direktavkännande fotocell)
Inställbart område		ja

Mjukvara / programmering

Parametreringsmöjligheter	Automatisk och manuell inställning av kopplingspunkter; logiska funktioner AND, OR; andra kopplingspunkt
---------------------------	--

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Vikt	[g]	548,5
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	76,5 x 123,9 x 70,7
Antal kanaler		6
Anslutning fiberoptik		FE-00 / FT-00
Material		kapsling: ABS; displayfönster: PMMA; LED-fönster: SEPS; skyddsplåt: formgjuten zink plastbelagd (PA)
Linsjustering		sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display		fullgrafik LCD-display, rotation av displayvisningen med 180° möjlig språkval (tyska, engelska, franska)
	Utgångsstatus	6 x LED, gul
Elektroniskt lås		ja

Tillbehör

Ingående delar	skena: 1 x 113 mm, EN 60715
----------------	-----------------------------

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
------------	---



Förstärkare för fiberoptik


OO5-FPKG/M16/GL6

Förpackning


1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M16



Anslutning



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O Funktionskontrollutgång