




Envägsavkännande givare mottagare

ORE-V


Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	49633
-----------------------------------	-------

Mekaniska data

Vikt [g]	59
----------	----



Envägsavkännande givare mottagare

ORE-V


Hölje	rektangulär
Material	PPO modifierad
Linsjustering	sidomonterad optik

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20212
----------------	------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutningkabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²**Anslutning**

WH = Ledarfärger :
screen = vit
 Skärm