


## Reflexavkännande fotocell

ORR/ORT-V/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OR0004

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



mottagardiod i övre del av optik  
sändardiod i undre del av optik

### Produktegenskaper

|             |                |
|-------------|----------------|
| Typ av ljus | infrarött ljus |
| Hölje       | rektangulär    |

### Applikation

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
|------------------|---------------------------|

### Elektriska data

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Anslutning till förstärkare | ja                                         |
| Förstärkare                 | Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010 |
| Typ av ljus                 | infrarött ljus                             |
| Våglängd [nm]               | 950                                        |

### Utgångar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Kortslutningsskyddad | nej |
| Överlastskydd        | nej |

### Område

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,3...1; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
| Räckvidd [mm]                 | < 200; (vitt papper 200 x 200 mm)      |

### Driftförhållanden


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
| Kapslingsklass            | IP 67    |



## Reflexavkännande fotocell

ORR/ORT-V/6M

| Godkännanden / tester                |              |                        |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| EMC                                  | EN 60947-5-2 |                        |
| Mekaniska data                       |              |                        |
| Vikt                                 | [g]          | 0,141                  |
| Hölje                                |              | rektangulär            |
| Material                             |              | PPO modifierad         |
| Linsjustering                        |              | sidomonterad optik     |
| Tillbehör                            |              |                        |
| Ingående delar                       |              | Vinkelfäste: 1, E20212 |
| Anmärkning                           |              |                        |
| Förpackning                          |              | 1 antal                |
| Elektrisk anslutning                 |              |                        |
| kabel: 6 m; 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> |              |                        |
| Anslutning                           |              |                        |



1 = sändare  
 2 = mottagare  
 Ledarfärger :  
 RD = röd  
 WH = vit  
 screen = Skärm