




Envägsavkännande givare sändare

ORS-V/10m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OR0003

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktgenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Envägsavkännande givare sändare

ORS-V/10m

MTTF (Mean Time To Failure) [års] 57078

Mekaniska data

Vikt [g]	0,129
Hölje	rektangulär
Material	PPO modifierad
Linsjusterting	sidomonterad optik

Tillbehör

Ingående delar Vinkelfäste: 1, E20212


Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm²

Anslutning



RD = Ledarfärger :
screen = röd
Skärm