


Reflexavkännande fotocell

ORR/ORT-V/10m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OR0004

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Räckvidd mot reflexspegel [m]	0,3...1; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Räckvidd [mm]	< 200; (vitt papper 200 x 200 mm)

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67



Reflexavkännande fotocell

ORR/ORT-V/10m

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Material	PPO modifierad	
Linsjustering	sidomonterad optik	
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20212	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm²		
Anslutning		



1 = sändare
 2 = mottagare
 Ledarfärger :
 RD = röd
 WH = vit
 screen = Skärm