



Envägsavkännande givare mottagare

ORE-V/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OR0002

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktgenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	49633
-----------------------------------	-------



Envägsavkännande givare mottagare

ORE-V/6M

Mekaniska data

Vikt	[g]	0,095
Hölje		rektangulär
Material		PPO modifierad
Linsjustering		sidomonterad optik

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20212
----------------	------------------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Anslutning



WH = Ledarfärger :
screen = vit
 Skärm