


Direktavkännande fotocell

ORT-V

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



mottagardiod i övre del av optik
sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Hölje rektangulär

Applikation

Funktionsprincip Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutning till förstärkare ja

Förstärkare Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010

Utgångar

Kortslutningsskyddad nej

Överlastskydd nej

Område

Räckvidd [mm] < 300; (vitt papper 200 x 200 mm)

Driftförhållanden

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Hölje rektangulär

Mått [mm] 25 x 10 x 15

Material PPO modifierad

Tillbehör

Ingående delar Vinkelfäste: 1, E20212

Anmärkning

Förpackning 1 antal




Direktavkännande fotocell

ORT-V

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Anslutning



1 = sändare
2 = mottagare
Ledarfärger :
RD = röd
WH = vit
screen = Skärm