


Envägsavkännande givare sändare

ORS-V/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
-------	-------------



Envägsavkännande givare sändare

ORS-V/6M


Mått	[mm]	25 x 10 x 15
Material		PPO modifierad

Tillbehör

Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20212
----------------	------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutningkabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²**Anslutning**

RD = Ledarfärger :
screen = röd
 Skärm